


### Descripción

ORALITE® VC 310 Durabright® es un robusto producto resistente a las inclemencias atmosféricas diseñado para ser utilizado al aire libre en el rotulado de los vehículos de los servicios de emergencias. El material puede troquelarse o cortarse con un plóter y es fácil de aplicar sobre superficies de vehículos lisas, pintadas o sin pintar. Con este material no es necesario sellar los bordes. No se recomienda serigrafiar este material. Si es necesario recurrir a la serigrafía, se recomienda utilizar ORALITE® VC 309 en su lugar.

### Estructura del producto

ORALITE® VC 310 Durabright® se compone de elementos retroreflectantes de aristas cúbicas (microprisma) perfectamente unidos a una robusta película polimérica flexible estabilizada frente a la radiación UV, capaz de resistir las inclemencias atmosféricas y con una superficie lisa. Las superficies del prisma están revestidas con una capa de aluminio depositado al vacío que conforma una superficie de espejo sobre las caras del prisma. El material resultante tiene un grosor de 0,20 mm como máximo e incluye un potente adhesivo de alta fijación sensible a la presión. El producto es monocapa y no precisa que se sellen los bordes.

### Diseño del logotipo de la película



### Color

ORALITE® VC 310 Durabright® está disponible en color plateado, amarillo, rojo, azul y verde. El color se ubicará en la zona definida por las coordenadas cromáticas y el factor de luminancia que se incluye en la Tabla 2, al medirse según lo estipulado en la publicación de la CIE N.º 15.2. Los cuatro pares de coordenadas determinan el color aceptable al medirse con el iluminante estándar D<sub>65</sub> y un Hunter LabScan.

### Retroreflectividad

Los valores típicos del coeficiente de retroreflexión (R') en el caso de ORALITE® VC 310 Durabright® se muestran en la Tabla 1 al iluminarse con el iluminante estándar A de la CIE y medirse según lo estipulado en la publicación de la CIE n.º 54. Los valores son una media de los ángulos de rotación de 0° y 90°.

### Resistencia a los impactos

La lámina ORALITE® VC 310 Durabright® no mostrará signos de agrietamiento ni decapamiento fuera de la zona de impacto en cuestión al someterse a un impacto de 1,13 Nm generado por un peso de 0,91 kg con una punta redonda de 16 mm, de acuerdo con la norma ASTM D4956.

### Adhesivo

El adhesivo está protegido por un revestimiento antiadherente. Para retirarlo, solo hay que despegarlo sin necesidad de humedecerlo en agua u otro solvente. Una franja de 25 mm se pegará de tal manera que soportará un peso de 800 g durante 5 minutos sin que se despegue más de 50 mm al aplicarse sobre una superficie de aluminio lisa, tal y como se especifica en el test de adhesión de ASTM 4956.

### Encogimiento

Se tomará un trozo de lámina cuadrado de 230 mm con revestimiento y se someterá durante al menos una hora a una temperatura de 22 °C y una humedad relativa del 50%. A continuación, se retirará el revestimiento y se colocará el fragmento sobre una superficie plana con el adhesivo boca arriba. Diez minutos después de retirar el revestimiento y transcurridas 24 horas, se medirá el fragmento para determinar el cambio dimensional. La pieza no debe encoger en cualquier dimensión más de 0,8 mm en 10 minutos y 3,1 mm en 24 horas.

## Flexibilidad

La lámina se somete durante 24 horas a una temperatura de 22° C y una humedad relativa del 50%. Tras retirar el revestimiento protector, la lámina debe ser lo suficientemente flexible para no mostrar signos de agrietamiento al doblarla durante un segundo alrededor de un mandril de 3,1 mm de diámetro con el adhesivo en contacto con el mandril.

## Instrucciones de aplicación

El material debe aplicarse cuando la temperatura de la película y el sustrato se encuentre entre 15° C y 38° C, a fin de garantizar la correcta unión del adhesivo. Es necesario limpiar las superficies para eliminar cualquier resto de grasa, aceite o suciedad. Utilice un paño limpio y alcohol isopropílico o similar para limpiar la superficie antes de la aplicación. Si aparecen burbujas, utilice un alfiler para pincharlas y pase la rasqueta para que salga el aire.

Póngase en contacto con ORAFOL para obtener información detallada sobre las instrucciones de aplicación.

## Vida útil

La lámina debe utilizarse antes de un año a partir de la fecha de envío. Todos los rollos, incluidos aquellos parcialmente utilizados, deben guardarse en su embalaje original herméticamente cerrado. Guárdelos en una zona limpia y seca lejos de la luz directa del sol. Almacénelos a una temperatura de 20° C y con una humedad relativa del 50%.

## Garantía

ORALITE® VC 310 Durabright® incluye una garantía de siete años. Póngase en contacto con ORAFOL para obtener información detallada al respecto.

**Tabla 1 - Rétroreflectividad**

Color	Ángulo de observación / entrada ( $\beta$ )					
	0,10° / -4°	0,10° / +30°	0,20° / -4°	0,20° / +30°	0,50° / -4°	0,50° / +30°
Plateado	1200	680	700	400	160	75
Amarillo	800	450	470	270	110	51
Rojo	200	115	120	72	28	13
Verde	200	115	120	72	28	13
Azul	95	50	56	32	13	6

Todos los valores se expresan en unidades de cd/lux/m<sup>2</sup>.

**Tabla 2 – Límites de las especificaciones de colores (Diurnos)**

Color	Coordenadas cromáticas*									
	1		2		3		4		Y%	
	x	y	x	y	x	y	x	y	Mín.	Máx.
Plateado	0,303	0,287	0,368	0,353	0,340	0,380	0,274	0,316	15,0	----
Amarillo	0,498	0,412	0,557	0,442	0,479	0,520	0,438	0,472	1,0	30,0
Rojo	0,613	0,297	0,708	0,292	0,636	0,364	0,558	0,352	2,5	11,0
Verde	0,030	0,380	0,166	0,346	0,286	0,426	0,201	0,776	2,5	11,0
Azul	0,114	0,030	0,244	0,202	0,190	0,247	0,066	0,208	1,0	10,0

\*) Los cuatro pares de coordenadas cromáticas determinan la cromaticidad aceptable al medirse con el iluminante estándar D65.

## AVISO IMPORTANTE

Todos los productos ORALITE® se someten a un estricto control de calidad durante el proceso de fabricación y cuentan con la garantía de comercialización y de estar libres de defectos de fabricación. La información publicada sobre los productos ORALITE® se basa en la investigación que la Empresa considera ser muy fiable aunque dicha información no constituya una garantía. Debido a la gran variedad de usos de los productos ORALITE® y el desarrollo continuo de nuevas aplicaciones, el comprador debe considerar si el producto elegido es el adecuado para su utilización y el comprador asumirá los riesgos relacionados con este uso. Todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.

ORALITE® es una marca comercial registrada de ORAFOL Europe GmbH.

